



Магнитная мешалка с керамической поверхностью

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Магнитная мешалка с керамической поверхностью "Armed" MHS-C

Артикул 100703007

Предназначение

Мешалка предназначена для смешивания жидкостей бесприводным методом в различных лабораториях, университетах, научно-исследовательских организациях. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Описание:

Элементы корпуса мешалки выполнены из металла с порошковым покрытием, основание стола - из керамики.

Перемешивание жидкости осуществляется за счет магнитных лопаток, оболочка которых выполнена из пластика, помещенных в раствор и использования вращающегося магнитного поля, что обеспечивает минимальный уровень шума и безопасность.

На лицевую панель вынесены основные элементы управления.

Регулятор скорости вращения обеспечивает плавную регулировки скорости перемешивания.

Высота захвата для лопаток - регулируемая.

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 320x200x280 мм

Потребляемая мощность ($\pm 5\%$): 60 Вт

Размер платформы: 180x180 мм

Напряжение ($\pm 10\%$): 220 В

Частота сети: 50 Гц

Скорость вращения ($\pm 5\%$): 1000-1500 об/мин

Максимальный объем (не более): 5 л

Комплектация:

1. Мешалка - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.

Характеристики для транспортировки:

Габариты упаковки, см: 37*27*20

Вес брутто, кг: 5

Вес нетто, кг: 4.3

Объем, м3.: 0.02

Упаковка: картон/пенопласт/полиэтилен

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armed.nt-rt.ru> | | эл. почта: rdm@nt-rt.ru