

Кресло-коляска для инвалидов электрическая "Armed" FS123GC-43

Артикул 200800002



Предназначение

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием.

Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

ОПИСАНИЕ:

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по высоте подножками.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена съемными регулируемыми по высоте подлокотниками.

Подлокотники имеют мягкие накладки на поручнях.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска оснащена электромагнитным тормозом, который отключается при движении и автоматически включается при остановке.

КОЛЕСА

Кресло-коляска оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка «Вкл./Выкл.». Эта кнопка включает и выключает систему управления.

Индикатор уровня заряда батареи - это 10-сегментный индикатор, который показывает состояние батареи.

Индикатор максимальной скорости - это 5-сегментный индикатор, который показывает текущий уровень скорости.

Кнопка «Звуковой сигнал» предназначена для привлечения внимания пешеходов.

Кнопка уменьшения скорости движения устанавливает более медленный уровень движения.

Кнопка увеличения скорости движения устанавливает более быстрый уровень движения.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Кресло-коляска оснащена ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку.

РАМА

Рама кресла-коляски изготовлена из металлического сплава с эмалевым покрытием.

СПИНКА И СИДЕНЬЕ

Сиденье и спинка изготовлены из прочной нейлоновой дышащей ткани.

Спинка кресла-коляски регулируется по углу наклона при помощи гидроамортизатора.

Сзади спинки предусмотрен удобный карман.

ПОДГОЛОВНИК

Кресло-коляска оснащена съемным, регулируемым по высоте подголовником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 1130x650x1200 мм

Габариты сиденья (ШхД) ($\pm 5\%$): 430x450 мм

Ширина между поручнями ($\pm 5\%$): 420 мм

Диаметр колес (передние/задние) ($\pm 5\%$): 220/340 мм

Скорость ($\pm 5\%$): 0-6 км/ч

Дальность хода на одной подзарядке ($\pm 5\%$): 25-30 км

Емкость аккумулятора ($\pm 5\%$): 40 Ач

Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 120 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: rdm@nt-rt.ru || Сайт: <https://armed.nt-rt.ru/>